



Wykrętaki do śrub o szerokich rowkach, typ: 6



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 082862 6 |
| GTIN | 4018754042074 |
| Klasa artykułu | 04D |

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

szerokie rowki przeznaczone zwłaszcza do miękkich materiałów (aluminium, mosiądz, VA).

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

Pasuje do :

Aluminium, mosiądz, stal INOX.

wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Ø wiercenia wstępnego: 12 mm

do śrub/sworzni: M18 - M22

Pasuje do króćców (złączek): 3/8 cal

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Pasuje do króćców (złączek) | 3/8 cal |
| do śrub/sworzni | M18 - M22 |
| Ø wiercenia wstępnego | 12 mm |
| typ | 6 |

