

**Garant****Pogłębiacze 180°, chwyt Weldon, Ø zagłębienia D: 28mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217160 28
GTIN	4045197552631
Klasa artykułu	210

**Opis****Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**wskazówka:**

Zalecane płytki skrawające o promieniu naroża 0,4 mm. W przypadku płytek o innych wartościach promienia naroża wymiar  $\varnothing d_{\min}$  (patrz tabela) nie zostanie osiągnięty! Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 3,2** z grotem nr**674252, wielk. 8IP**.

**Opis techniczny**

Ø zagłębienia D	28 mm
Ø minimalna $d_{\min}$ .	11 mm
śruba mocująca płytki obracane	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø chwytu $D_s$ h6	20 mm
Długość wysięgu $L_1$	55 mm
Liczba ostrzy Z	2
pasująca wymienna płytka skrawająca	260150
długość całkowita $L_{ges}$	130 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
kąt pogłębiania	180 stopni

Rodzaj produktu

Pogłębiacze frezujące

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe  
nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm

211750 3,0

Śruby mocujące

219844

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-  
Plus® 15IP

674252 15IP