

Garant**Pogłębiacze 180°, chwyt Weldon, Ø zagłębienia D: 19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217160 19
GTIN	4045197552549
Klasa artykułu	210

Opis**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

wskazówka:

Zalecane płytki skrawające o promieniu naroża 0,4 mm. W przypadku płytek o innych wartościach promienia naroża wymiar $\varnothing d_{\min}$ (patrz tabela) nie zostanie osiągnięty! Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr**674252, wielk. 8IP**.

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø chwytu D_s h6	16 mm
Ø zagłębienia D	19 mm
Długość wysięgu L_1	41 mm
Ø minimalna d_{\min} .	8 mm
Liczba ostrzy Z	2
pasująca wymienna płytki skrawająca	260142
długość całkowita L_{ges}	100 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
kąt pogłębiania	180 stopni

Rodzaj produktu

Pogłębiacze frezujące

Akcesoria

Śruby mocujące typ 1

219795 1

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe
nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm

211750 1,2