


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7630, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213458 INOX
GTIN	4045197605993
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

dwustronne płytki skrawające z 2x8 ostrzami.

Zalecenie:

W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,2 mm
typ	INOX
grubość płytki E	7 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMU 14T7 ANER
Gatunek	HB7630
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm

liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		