


**Garant**
**SNMU 14T7 ANER, HB7730, Typ: GG**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213464 GG
GTIN	4045197666604
Klasa artykułu	21A

**Opis**
**Wykonanie:**

dwustronne płytki skrawające z 2x8 ostrzami.

**Zalecenie:**

**W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).**

**wskazówka:**

Zalecana wartość  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p \text{ maks.}}$ : 6 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,3 mm

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,3 mm
typ	GG
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMU 14T7 ANER
Gatunek	HB7730
Materiał ostrza	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	6 mm
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	200 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		