

Garant**SEKN 1203 AFTN, HB7525, Typ: ST900**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213922 ST900
GTIN	4045197553850
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.posuw f_z na ząb: 0,19 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,19 mm
typ	ST900
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SEKN 1203 AFTN
Gatunek	HB7525
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	110 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	120 m/min	K
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		