

**Garant****SEKR 1203 AFTN, HB7635, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213925 INOX
GTIN	4045197302809
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$ .

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,19 mm
typ	INOX
grubość płytki E	3,18 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SEKR 1203 AFTN
Gatunek	HB7635
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	215 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	205 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	200 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	95 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	95 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	65 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		