



Wykrętaki do śrub o wąskich rowkach, Typ: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082860 5
GTIN	4012929450503
Klasa artykułu	04D

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

Pasuje do:

stal

wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Opis techniczny

Pasuje do króćców (złączek)	1/4 cal
do śrub/sworzni	M16 – M18
typ	5
Ø wiercenia wstępnego	8,5 mm
pasują do	stal
Rodzaj produktu	Wykrętak śrub