



## Pogłębiacze wsteczne 180°, Ø pogłębienia D: 76 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 217180 76     |
| GTIN             | 4045197465740 |
| Klasa artykułu   | 210           |

### Opis

#### Wykonanie:

Jedno ostrze (z = 1).

#### wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony). Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 5,5** z grotem nr **674252, wielk. 20IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø minimalna  $d_{min.}$ : 52 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 185 mm

$L_3$ : 155 mm

położenie pozycjonowania e: 12,55 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 265 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 50 mm

### Opis techniczny

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| długość całkowita $L_{ges}$ | 265 mm   |
| Długość wysięgu $L_1$       | 185 mm   |
| wykonanie chwytu            | Weldon   |
| Ø chwytu $D_s$ h6           | 50 mm    |
| maksymalna Ø pogłębienia D  | 76 mm    |
| położenie pozycjonowania e  | 12,55 mm |
| Ø minimalna $d_{min.}$      | 52 mm    |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| L <sub>3</sub>                      | 155 mm                                     |
| śruby mocujące                      | 219848 (20IP; 5,5 Nm)                      |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | 260158 HB725                               |
| Seria                               | Pogłębiacze frezujące<br>w ruchu powrotnym |
| chłodzenie wewnętrzne               | tak  |
| Wymiana narzędzi                    | PowerCard                                  |

---

## Akcesoria

|  |        |
|--|--------|
| Śruby mocujące                               | 219945 |
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem. | 219848 |