



Pogłębiacze wsteczne 180°, Ø pogłębienia D: 30 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	217180 30
GTIN	4045197196941
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze (z = 1).

wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony). Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø minimalna $d_{\min.}$: 19 mm

Długość wysięgu L_1 : 92 mm

L_2 : 77 mm

L_3 : 65 mm

Ø kołnierza D_1 : 25 mm

położenie pozycjonowania e: 6,05 mm

Opis techniczny

maksymalna Ø pogłębienia D	30 mm
L_2	77 mm
Ø chwytu D_s h6	20 mm
L_3	65 mm
położenie pozycjonowania e	6,05 mm
długość całkowita L_{ges}	142 mm
śruba mocująca płytki obracane	219842 (8IP; 1,2 Nm)

Długość wysięgu L ₁	92 mm
Ø kołnierza D ₁	25 mm
wykonanie chwytu	Whistle Notch
Ø minimalna d _{min.}	19 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	260142 HB725
Seria	Pogłębiacze frezujące w ruchu powrotnym
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

Akcesoria

Śruby mocujące	219842
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 N·m	211750 1,2
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP