



Wykrętaki do śrub o wąskich rowkach, Typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082860 6
GTIN	2050001695390
Klasa artykułu	04D

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

Pasuje do:

stal

wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Opis techniczny

typ	6
do śrub/sworzni	M18 – M24
Ø wiercenia wstępnego	12 mm
Pasuje do króćców (złączek)	3/8 cal
pasują do	stal
Rodzaj produktu	Wykrętak śrub