



Pogłębiacze wsteczne 180°, Ø pogłębienia D: 40 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	217180 40
GTIN	4045197281272
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze (z = 1).

wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony). Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 3,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø minimalna $d_{\min.}$: 25 mm

Długość wysięgu L_1 : 123 mm

L_2 : 103 mm

L_3 : 95 mm

Ø kołnierza D_1 : 40 mm

położenie pozycjonowania e: 8,05 mm

Opis techniczny

L_2	103 mm
Ø chwytu D_s h6	32 mm
Ø minimalna $d_{\min.}$	25 mm
L_3	95 mm
Długość wysięgu L_1	123 mm
długość całkowita L_{ges}	183 mm
wykonanie chwytu	Whistle Notch

Ø kołnierza D ₁	40 mm
położenie pozycjonowania e	8,05 mm
maksymalna Ø pogłębiania D	40 mm
śruba mocująca płytki obracane	219844 (15IP; 3,0 Nm)
pasująca wymienna płytki skrawająca	260150 HB725
Seria	Pogłębiacze frezujące w ruchu powrotnym
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

Akcesoria

Śruby mocujące	219844
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 N·m	211750 3,0
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP