

**Koken****Wykrętaki do śrub i nakrętek, do rozwartości klucza: 15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082890 15
GTIN	4991644046294
Klasa artykułu	04D

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali chromowo-wanadowej o dużej udarności. Ostre krawędzie rowków wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej lub zapieczonej śrubie/nakrętce lub sworzniu i poluzniają ją. Użycie w połączeniu z grzechotką, uchwytem poprzecznym itp. Nadaje się również do profili okrągłych lub do śrub z gniazdem 6-kątnym.

**Zastosowanie:**

Do wykręcania uszkodzonych lub zapieczonych śrub, nakrętek i sworzni. Nadaje się również do profili okrągłych lub do śrub z gwintem wewn. 6-kątownym.

**Opis techniczny**

do rozwartości klucza	15 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
długość	32 mm
do śrub	M10
Ø po stronie napędu	20,7 mm

Rodzaj produktu

Wykrętał nakrętek