



## Frezy 90° MECX, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/8 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	227100 32/8
GTIN	4960664462919
Klasa artykułu	250

### Opis

#### Opis:

lepsza wydajność, również przy niestabilnych warunkach obróbki, dzięki gęstej podziałce. Mniejsze siły skrawania i duża stabilność, ograniczona skłonność do wibracji. Umożliwia wykonywanie większej liczby operacji, jak frezowanie odsadzeń, skosów itp.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: Ramping

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 6 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 30 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 130 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 32 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca: 5

śruba mocująca płytki obracane: 229707 (T6; 0,45 Nm)

### Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	6 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	5
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	130 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	32 mm
śruba mocująca płytki obracane	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø ostrzy $D_c$	32 mm

Długość wysięgu $L_1$	30 mm
Liczba ostrzy Z	8
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229707
----------------	--------