

**Frezy 90° MEC11T, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 16/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227300 16/2
GTIN	4960664396047
Klasa artykułu	250

**Opis****Opis:**

Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytki skrawająca	5
Ø ostrzy $D_c$	16 mm
długość całkowita $L_{ges}$	100 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	16 mm
Długość wysięgu $L_1$	25 mm
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	10 mm
Liczba ostrzy Z	2
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	9 mm
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	30 mm
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	26 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	1,27 stopni
Ø $D_3$	10 mm
wykonanie chwytu	chwyt walcowy

Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

---

## Aksesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------