

**Frezy 90° MEC11T, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 18/2Lmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227300 18/2L
GTIN	4960664396054
Klasa artykułu	250

Opis**Opis:**

Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	100 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	5
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	10 mm
Długość wysięgu L_1	23 mm
Ø ostrzy D_c	18 mm
Ø chwytu $D_s\ h6$	16 mm
Liczba ostrzy Z	2
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	11 mm
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	34 mm
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	30 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	1,04 stopni
Ø D_3	12 mm
wykonanie chwytu	chwyt walcowy

Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Aksesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------