

**Frezy 90° MECX, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227100 25/7
GTIN	4960664462889
Klasa artykułu	250

**Opis****Opis:**

lepsza wydajność, również przy niestabilnych warunkach obróbki, dzięki gęstej podziałce. Mniejsze siły skrawania i duża stabilność, ograniczona skłonność do wibracji. Umożliwia wykonywanie większej liczby operacji, jak frezowanie odsadzeń, skosów itp.

**Opis techniczny**

Ø chwytu $D_s$ h6	25 mm
Długość wysięgu $L_1$	25 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	5
długość całkowita $L_{ges}$	120 mm
Ø ostrzy $D_c$	25 mm
śruba mocująca płytki obracane	229707 (T6; 0,45 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	6 mm
Liczba ostrzy Z	7
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	21 mm
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	48 mm
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	47 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	0,55 stopni
Ø $D_3$	22 mm

wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229707
----------------	--------