



Wykrętaki do śrub o wąskich rowkach, Typ: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082860 7
GTIN	4012929450701
Klasa artykułu	04D

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

Pasuje do:

stal

wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Opis techniczny

typ	7
do śrub/sworzni	M24 - M33
Pasuje do króćców (złączek)	1/2 cal
Ø wiercenia wstępnego	15 mm
pasują do	stal
Rodzaj produktu	Wykrętak śrub