



Frezy 90° MEC11T, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 20/2XL mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227300 20/2XL
GTIN	4960664460984
Klasa artykułu	250

Opis

Opis:

Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: Ramping

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 10 mm

Długość wysięgu L_1 : 30 mm

długość całkowita L_{ges} : 170 mm

Ø chwytu D_s h6: 18 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: 5

śruba mocująca płytki obracane: 229708 (T8; 1,2 Nm)

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	5
Ø chwytu D_s h6	18 mm
długość całkowita L_{ges}	170 mm
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	10 mm
Długość wysięgu L_1	30 mm
Ø ostrzy D_c	20 mm

Liczba ostrzy Z	2
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------