




Głowice frezarskie 90° MECX, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227115 32/8
GTIN	4960664462933
Klasa artykułu	250

Opis

Głowice frezarskie 90° MECX 32/8 mm maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$: 6 mm
 długość całkowita L_{ges} : 40 mm
 Ø otworu uchwytu: 16 mm
 pasująca wymienna płytki skrawająca: 5
 śruba mocująca płytki obracane: 229707 (T6; 0,45 Nm)

Opis techniczny

Ø ostrzy D_c	32 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	5
śruba mocująca płytki obracane	229707 (T6; 0,45 Nm)
długość całkowita L_{ges}	40 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	6 mm
Ø otworu uchwytu	16 mm
Liczba ostrzy Z	8
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	z otworem

Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Śruby mocujące	229707
----------------	--------