

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF

Zestawy wkładek do gwintów, 10 lub 20 szt., 2×D, Rodzaj gwintu /wielkość gwintu: M12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082814 M12
GTIN	4250361203206
Klasa artykułu	04D

Opis

Wykonanie:

metryczne wkładki do gwintów z nierdzewnego drutu ze stali stopowej, uformowanego w kształcie sprężyny. Wkręcany zwój po zwoju, czop zabierakowy po zamontowaniu odłamywany w miejscu karbu (miejsce zamierzonego przełomu). Optymalny kształt o nowoczesnym obszarze wprowadzania, umożliwiającym wkręcanie wkładki tak jak śruby.

Wkładki gwintowane przelotowe HeliCoil®plus, o wysokiej wytrzymałości, wykonane ze **stali stopowej o dużej odporności na zużycie i niewielkim tarcu na gwincie**. Małe tolerancje, **wysoka jakość powierzchni** oraz **odporność na korozję i temperaturę**. Elastyczna konstrukcja umożliwia równomierne przenoszenie obciążeń i naprężeń, dzięki temu wytwarza **trwałe** połączenia śrubowe o wysokiej jakości, nadające się **do wszystkich obciążeń eksploatacyjnych** (statycznych, dynamicznych) z **idealnym przenoszeniem siły**. Łatwy i szybki montaż. Uzyskuje się gwint wewnętrzny do dwustronnego wykorzystania, odpowiadający sprawdzianowi.

Zastosowanie:

Tania **naprawa uszkodzonych** albo **zużytych gwintów** i jako element konstrukcyjny
do **wzmocnienia gwintu**, przy stosowaniu materiałów o małej wytrzymałości na ścinanie (np. Al, stopy aluminium i magnezu).

w dostawie::

Zestaw 10 szt.

wskazówka:

Wkładki samoczynnie zabezpieczające się i inne wymiary dostarczane po uzgodnieniu.

Karta danych

- Odpowiednie sprawdziany tłoczkowe graniczne do testowania gwintów patrz nr 486000 i nast.
- Wkładki samoczynnie zabezpieczające się, inne wymiary oraz wkładki do gwintów UNC/UNF są dostępne na życzenie.

Opis techniczny

zawartość zestawu	10
Rodzaj gwintu	M12
Atrybut nazwy produktu	2×D
głębokość gwintu maks.	2×D
Rodzaj produktu	Wkładka gwintowana

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/082814-M12>