

Koken**Wykrętaki do śrub i nakrętek, do rozwartości klucza: 16mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	082890 16
GTIN	4991644046287
Klasa artykułu	04D

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej o dużej udarności. Ostre krawędzie rowków wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej lub zapieczonej śrubie/nakrętce lub sworzniu i poluźniają ją. Użycie w połączeniu z grzechotką, uchwytem poprzecznym itp. Nadaje się również do profili okrągłych lub do śrub z gniazdem 6-kątnym.

Zastosowanie:

Do wykręcania uszkodzonych lub zapieczonych śrub, nakrętek i sworzni. Nadaje się również do profili okrągłych lub do śrub z gwintem wewn. 6-kątownym.

Opis techniczny

długość	32 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
do rozwartości klucza	16 mm
do śrub	M10
Ø po stronie napędu	22,2 mm

Rodzaj produktu

Wykrętał nakrętek