



Frezy 90° MEC11T, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 20/3L mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227300 20/3L
GTIN	4960664396061
Klasa artykułu	250

Opis

Opis:

Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: Ramping

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 10 mm

Długość wysięgu L_1 : 26 mm

długość całkowita L_{ges} : 110 mm

Ø chwytu D_s h_6 : 16 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: 5

śruba mocująca płytki obracane: 229708 (T8; 1,2 Nm)

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	5
Ø chwytu D_s h_6	16 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	10 mm
długość całkowita L_{ges}	110 mm
Długość wysięgu L_1	26 mm
Ø ostrzy D_c	20 mm

Liczba ostrzy Z	3
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------