

**BDMT 070304 ER-JT, PR1210, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227156 GG
GTIN	4960664622580
Klasa artykułu	25A

**Opis****wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,3 \times D$ . Dokładnie  $90^\circ$  do  $a_p = 4$  mm.

promień naroża: 0,4 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,09 – 0,16 mm

**Opis techniczny**

typ	GG
posuw $f_z$ na ząb	0,09 – 0,16 mm
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 070304 ER-JT
Gatunek	PR1210
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	180 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		