

Garant**Korpusy frezów cyrkulacyjnych, stal, Typ: 20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217400 20
GTIN	4045197216885
Klasa artykułu	21Q

Opis**Wykonanie:**

Nr 217400, wielk. 8 i wielk. 11 oraz nr 217405, wielk. 11L bez chłodzenia wewnętrznego.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Do płyty typu: 02

min. \varnothing otworu D: 17,5 mm

\varnothing wewn. d_1 : 12,2 mm

maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$: 2,6 mm

Długość wysięgu L_1 : 28,7 mm

długość całkowita L_{ges} : 74,05 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	28,7 mm
\varnothing wewn. d_1	12,2 mm
wykonanie chwytu	Weldon
długość całkowita L_{ges}	74,05 mm
\varnothing chwytu D_s h6	12 mm
maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$	2,6 mm
zestaw śrub mocujących	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
min. \varnothing otworu D	17,5 mm
Do płyty typu	02
chłodzenie wewnętrzne	tak

Materiał frezu	stal
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Korpusy frezów cyrkulacyjnych

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219821
---	--------