

Garant**SDHT 0903 AEEN, HB7710, Typ: GG**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	214470 GG
GTIN	4045197319555
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

- płytki skrawające do wyższych prędkości skrawania i posuwów;
- precyzyjnie spiekane i oszlifowane – najwyższa jakość powierzchni obrabianej
- struktura o b. drobnym ziarnie - duża twardość i odporność na ścieranie.

wskazówka:Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 3 \text{ mm}$.posuw f_z na ząb: 0,17 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,17 mm
typ	GG
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SDHT 0903 AEEN
Gatunek	HB7710
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	235 m/min	K
suchy	nadaje się		