

Garant**Głowica frezarska 90° HPC, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 100/6mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	214515 100/6
GTIN	4045197610706
Klasa artykułu	21P

Opis

Wykonanie:

Styczna głowica do płaszczyzn i podcięć do tworzenia **idealnych kątów 90°**. Częściowo z pionowo regulowanym ostrzem zapewniającym największą dokładność. Precyzyjne osadzenie płytek skrawających za pomocą sworznia mocującego.

Opis techniczny

śruba regulacyjna	219892
pasująca wymienna płytka skrawająca	BG.. 15L5..
sworznia mocującego	219893
Śruba dociągająca sworzeń	219894 (SW3; 5,0 Nm)
długość całkowita L_{ges}	50 mm
Ø otworu uchwytu	32 mm
Ø ostrzy D_c	100 mm
ostrza nastawne	2

Liczba ostrzy Z	6
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

sworzeń mocujący	219893
śruba regulacyjna	219892
Śruba dociągająca sworzeń	219894