


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7525, Typ: ST900**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	214477 ST900
GTIN	4045197554406
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

- płytki skrawające do wyższych prędkości skrawania i posuwów;
- precyzyjnie spiekane i oszlifowane – najwyższa jakość powierzchni obrabianej
- struktura o b. drobnym ziarnie - duża twardość i odporność na ścieranie.

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 3 \text{ mm}$.

posuw f_z na ząb: 0,14 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,14 mm
typ	ST900
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SDMX 0903 AFEN
Gatunek	HB7525
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	360 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	255 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	215 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	190 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	170 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	230 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	150 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	160 m/min	K
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		