


**Frezy 90° MEC11T, chwyt Weldon, Ø D / liczba ostrzy Z: 20/3Lmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227305 20/3L
GTIN	4960664406531
Klasa artykułu	250

**Opis****Opis:**

Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytki skrawająca	5
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	10 mm
Długość wysięgu $L_1$	26 mm
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø ostrzy $D_c$	20 mm
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	68 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	16 mm
Liczba ostrzy Z	3
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{maks.}}$	13 mm
Frez obiegowy Ø $D_{\text{maks.}}$	38 mm
Frez obiegowy Ø $D_{\text{min.}}$	34 mm
Kąt rampingu $\alpha_{\text{maks.}}$	0,88 stopni
Ø $D_3$	14 mm

wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------