



Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: M18BPD4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070110 M18BPD4
GTIN	4002395004881
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

- Wydajna akumulatorowa, udarowa wiertarkowkrętarka, 2-biegowa z wielostopniowym ustawieniem momentu obrotowego.
- Akumulatory litowo-jonowe Red REDLITHIUM-ION™ z układem nadzoru ogniw i wskazaniem stanu naładowania.
- Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
- Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona.
- Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
- Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy.
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ (nie dotyczy rozm. M18BPD4) zapewniający najwyższy współczynnik sprawności. Najniższe zużycie i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC.
- Układ elektroniczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i sterowaniem mocą REDLINK PLUS™.

4-biegunowe silniki DC o małym zakresie konserwacji.

Zalety:

Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™.

w dostawie::

W komplecie 2× akumulatory litowo-jonowe, ładowarka i walizka transportowa (pojemnik HD) oraz klips na pasek.

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr 073814 do 073816, nr 073827 oraz nr 073840. Odpowiedni moduł śledzący Bluetooth można znaleźć pod nr 070103 BTT-1.

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	18 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
oznaczenie producenta	M18BPD-402X
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN	13 m/s ²
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1800 min ⁻¹
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	38 mm
pojemność akumulatora	4 Ah
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 450 min ⁻¹
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	16 mm
maksymalny moment obrotowy	60 Nm
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	0,95 m/s ²
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Liczba dołączonych akumulatorów	2
konstrukcja silnika	4-biegunowy
typowe zastosowanie	Strong
masa	2,1 kg
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora

nadaje się do materiału	Beton
nadaje się do materiału	kamień
nadaje się do materiału	Mur
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka udarowa

Akcesoria

System akumulatorów litowo - jonowych M18B5 typ akumulatora MB18	073816 MB18
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C