


**Garant****BGHX 15L5 PCFR, HU7810, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214525 ALU
GTIN	4045197608130
Klasa artykułu	21B

**Opis****Wykonanie:**

precyzyjnie szlifowane płytki skrawające z węglików spiekanych, zwłaszcza do obróbki cienkościennych materiałów ze stopów aluminium.

**wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 1 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\text{maks.}} = 10$  mm.

posuw  $f_z$  na ząb: 0,25 mm

**Opis techniczny**

typ	ALU
posuw $f_z$ na ząb	0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BGHX 15L5 PCFR
Gatunek	HU7810
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	750 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	750 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	300 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		