

**BDMT 11T308 ER-JT, PR1210, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227365 GG
GTIN	4960664608980
Klasa artykułu	25A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D$. Dokładnie 90° do $a_p = 5,5$ mm.

promień naroża: 0,8 mm

posuw f_z na ząb: 0,09 – 0,16 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,09 – 0,16 mm
typ	GG
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T308 ER-JT
Gatunek	PR1210
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	180 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		