


**Garant****SDHX 0903 AFTN, HB7515, Typ: ST1400**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	214439 ST1400
GTIN	4045197554413
Klasa artykułu	21A

## Opis

### Wykonanie:

- płytki skrawające do wyższych prędkości skrawania i posuwów;
- precyzyjnie spiekane i oszlifowane – najwyższa jakość powierzchni obrabianej
- struktura o b. drobnym ziarnie - duża twardość i odporność na ścieranie.

### wskazówka:

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 3 \text{ mm}$ .

posuw  $f_z$  na ząb: 0,14 mm

## Opis techniczny

posuw $f_z$ na ząb	0,14 mm
typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SDHX 0903 AFTN
Gatunek	HB7515
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	410 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	290 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	240 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	190 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	300 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	190 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	190 m/min	K
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		