

**BDGT 11T308 FR-JA, GW25, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227327 ALU
GTIN	4960664457861
Klasa artykułu	25A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D$. Dokładnie 90° do $a_p = 5,5$ mm.

promień naroża: 0,8 mm

posuw f_z na ząb: 0,05 – 0,33 mm

Opis techniczny

typ	ALU
posuw f_z na ząb	0,05 – 0,33 mm
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDGT 11T308 FR-JA
Gatunek	GW25
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	700 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	500 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	250 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		