


**Głowice frezarskie jeżowe 90° MECH11, z otworem, Ø D / Zef.: 40/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227455 40/4
GTIN	4960664526390
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania a_{er} przy takiej samej głębokości skrawania a_p .

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T308
długość całkowita L_{ges}	50 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	BDMT 11T308
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	37 mm
Ø ostrzy D_c	40 mm
Ø otworu uchwytu	16 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	4
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
Liczba płytek skrawających	16
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni

Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------