

Garant**Głowica frezarska 90° HPC, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 63/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214515 63/4
GTIN	4045197610683
Klasa artykułu	21P

Opis**Wykonanie:**

Styczna głowica do płaszczyzn i podcięć do tworzenia **idealnych kątów 90°**. Częściowo z pionowo regulowanym ostrzem zapewniającym największą dokładność. Precyzyjne osadzenie płytek skrawających za pomocą sworznia mocującego.

Opis techniczny

długość całkowita L _{ges}	40 mm
Śruba dociągająca sworzeń	219894 (SW3; 5,0 Nm)
śruba regulacyjna	219892
Ø ostrzy D _c	63 mm
Ø otworu uchwyty	22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	BG.. 15L5..
sworznia mocującego	219893
ostrza nastawne	1

Liczba ostrzy Z	4
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruba dociągająca sworzeń	219894
sworzeń mocujący	219893
śruba regulacyjna	219892