

**Frezy jeżowe 90° MECH11, chwyt walcowy, Ø D / Zef.: 32/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227450 32/2
GTIN	4960664503759
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania a_{er} przy takiej samej głębokości skrawania a_p .

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T308
długość całkowita L_{ges}	140 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	BDMT 11T308
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	2
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	46 mm
Ø ostrzy D_c	32 mm
Ø chwytu D_s h6	32 mm
Długość wysięgu L_1	55 mm
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
Liczba płytek skrawających	10
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Głowice jeżowe

Aksesoria

Śruby mocujące

229708