


**Głowice frezarskie jeżowe 90° MECH11, z otworem, Ø D / Zef.: 50/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227455 50/6
GTIN	4960664526406
Klasa artykułu	250

**Opis****Wykonanie:**

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania  $a_{er}$  przy takiej samej głębokości skrawania  $a_p$ .

**Opis techniczny**

Ø otworu uchwytu	22 mm
Ø ostrzy $D_c$	50 mm
długość całkowita $L_{ges}$	63 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	BDMT 11T308
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T308
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	6
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs}$	46 mm
Liczba płytek skrawających	30
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni

Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------