

**BDMT 11T304 ER-JT, PR1225, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227336 ST1400
GTIN	4960664609352
Klasa artykułu	25A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D$. Dokładnie 90° do $a_p = 5,5$ mm.

promień naroża: 0,4 mm

posuw f_z na ząb: 0,07 – 0,11 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,07 – 0,11 mm
typ	ST1400
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T304 ER-JT
Gatunek	PR1225
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		