

**Frezy jeżowe 90° MECH11, chwyt walcowy, Ø D / Zef.: 32/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227450 32/4
GTIN	4960664503766
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania a_{er} przy takiej samej głębokości skrawania a_p .

Opis techniczny

efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	4
Ø chwytu D_s h6	32 mm
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø ostrzy D_c	32 mm
Długość wysięgu L_1	55 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	BDMT 11T308
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	46 mm
długość całkowita L_{ges}	140 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T308
Liczba płytek skrawających	20
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Głowice jeżowe

Aksesoria

Śruby mocujące

229708