

Garant**Głowica frezarska 90° HPC, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 80/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214515 80/5
GTIN	4045197610690
Klasa artykułu	21P

Opis**Wykonanie:**

Styczna głowica do płaszczyzn i podcięć do tworzenia **idealnych kątów 90°**. Częściowo z pionowo regulowanym ostrzem zapewniającym największą dokładność. Precyzyjne osadzenie płytek skrawających za pomocą sworznia mocującego.

Opis techniczny

Ø ostrzy D _c	80 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	BG.. 15L5..
długość całkowita L _{ges}	50 mm
Śruba dociągająca sworzeń	219894 (SW3; 5,0 Nm)
sworznia mocującego	219893
Ø otworu uchwytu	27 mm
śruba regulacyjna	219892
ostrza nastawne	1

Liczba ostrzy Z	5
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruba dociągająca sworzeń	219894
sworzeń mocujący	219893
śruba regulacyjna	219892