



Wykrętaki do śrub „Hi Trac“, Typ: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082864 5
GTIN	2050001695499
Klasa artykułu	04D

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główna 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Ø wiercenia wstępnego: 8,5 mm

do śrub/sworzni: M16 – M20

pasują do: stal hartowana

Pasuje do króćców (złączek): 1/4 cal

Opis techniczny

do śrub/sworzni	M16 – M20
Pasuje do króćców (złączek)	1/4 cal
typ	5
Ø wiercenia wstępnego	8,5 mm
pasują do	stal hartowana

