

**Głowice frezarskie 90° MEC11T, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 20/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227315 20/3
GTIN	4960664672912
Klasa artykułu	250

**Opis****Opis:**

Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytki skrawająca	5
długość całkowita $L_{ges}$	30 mm
gwint uchwytu M	M10
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	10 mm
Ø ostrzy $D_c$	20 mm
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	3
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	38 mm
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	34 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	0,88 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	13 mm
Ø $D_3$	14 mm
wykonanie chwytu	z gwintem

Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------