

Garant

Korpusy frezów do gwintów do płytek skrawających, chwyt Weldon, Ø czynna DW / długość wysięgu L1: 37/98mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218000 37/98
GTIN	4045197411884
Klasa artykułu	21R

Opis**Zastosowanie:**

- do walcowych gwintów wewnętrznych i zewnętrznych, inne płytki skrawające i oprawki na zamówienie
- do otworów przelotowych i nieprzelotowych
- uniwersalne zastos. do gwintów lewo- i prawoskrętnych
- powstają tylko krótkie wióry, niestwarzające problemów
- mała siła skrawania.

wskazówka:

Wykonanie z podwójną powierzchnią mocowania HB.

Opis techniczny

wielk. płytki	27
Ø chwytu D _s	32 mm
śruba zaciskowa	219925
Ø czynna D	37 mm
Długość wysięgu L ₁	98 mm
Liczba ostrzy Z	1
liczba rowków wiórowych	1
Długość całkowita L	160 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon

Zastosowanie przy rodzaju otworów	Otwór nieprzelotowy
Zastosowanie przy rodzaju otworów	Otwór przelotowy
kierunek skrawania	lewe i prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frez do gwintów

Akcesoria

Śruby mocujące	219925
----------------	--------