

Koken**Wykrętaki do śrub i nakrętek, do rozwartości klucza: 19mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	082890 19
GTIN	4991644083121
Klasa artykułu	04D

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej o dużej udarności. Ostre krawędzie rowków wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej lub zapieczonej śrubie/nakrętce lub sworzniu i poluzniają ją. Użycie w połączeniu z grzechotką, uchwytem poprzecznym itp. Nadaje się również do profili okrągłych lub do śrub z gniazdem 6-kątnym.

Zastosowanie:

Do wykręcania uszkodzonych lub zapieczonych śrub, nakrętek i sworzni. Nadaje się również do profili okrągłych lub do śrub z gwintem wewn. 6-kątowym.

Opis techniczny

długość	42 mm
do rozwartości klucza	19 mm
do śrub	M12
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Ø po stronie napędu	26 mm

Rodzaj produktu

Wykrętał nakrętek