

Garant

Korpusy frezów do gwintów do płytek skrawających, chwyt Weldon, Ø czynna DW / długość wysięgu L1: 20/43mm

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 218000 20/43 |
| GTIN | 4045197411839 |
| Klasa artykułu | 21R |

Opis**Zastosowanie:**

- do walcowych gwintów wewnętrznych i zewnętrznych, inne płytki skrawające i oprawki na zamówienie
- do otworów przelotowych i nieprzelotowych
- uniwersalne zastos. do gwintów lewo- i prawoskrętnych
- powstają tylko krótkie wióry, niestwarzające problemów
- mała siła skrawania.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| śruba zaciskowa | 279810 5 |
| wielk. płytki | 16 |
| Ø chwytu D _s | 20 mm |
| Ø czynna D | 20 mm |
| Długość wysięgu L ₁ | 43 mm |
| Liczba ostrzy Z | 1 |
| liczba rowków wiórowych | 1 |
| Długość całkowita L | 95 mm |
| wykonanie chwytu | chwyt Weldon |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór przelotowy |
| kierunek skrawania | lewe i prawe |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |