

Garant

Korpusy wysokowydajnych frezów do gwintów, chwyt Weldon, Ø czynna D / długość wysięgu L1: 22/43mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218050 22/43
GTIN	4045197412522
Klasa artykułu	21R

Opis**Wykonanie:**

Frezy do gwintów HPC skracające czas obróbki.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie **do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Do obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych.**

wskazówka:

Frezy nr 218050, wielk. 17/26 i 17/36 nadają się do skoku 2,5 mm włącznie.

Frezy nr 218050, wielk. 30/65 nadają się do skoku < 5.

Opis techniczny

Ø czynna D	22 mm
Długość wysięgu L ₁	43 mm
Ø chwytu D _s	25 mm
wielk. płytki	25
długość całkowita L _{ges}	102 mm
śruba ustalająca	219926
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
wykonanie chwytu	chwyt Weldon

Zastosowanie przy rodzaju otworów	Otwór nieprzelotowy
Zastosowanie przy rodzaju otworów	Otwór przelotowy
kierunek skrawania	lewe i prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frez do gwintów

Akcesoria

Śruby mocujące	219926
----------------	--------