

Garant

Korpusy wysokowydajnych frezów do gwintów, chwyt Weldon, Ø czynna D / długość wysięgu L1: 30/65mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218050 30/65
GTIN	4045197447180
Klasa artykułu	21R

Opis**Wykonanie:**

Frezy do gwintów HPC skracające czas obróbki.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie **do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Do obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych.**

wskazówka:

Frezy nr 218050, wielk. 17/26 i 17/36 nadają się do skoku 2,5 mm włącznie.

Frezy nr 218050, wielk. 30/65 nadają się do skoku < 5.

Opis techniczny

śruba ustalająca	219927
Długość wysięgu L ₁	65 mm
Ø chwytu D _s	32 mm
śruba zaciskowa	219928
Ø czynna D	30 mm
wielk. płytki	41
długość całkowita L _{ges}	128,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3

wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Zastosowanie przy rodzaju otworów	Otwór nieprzelotowy
Zastosowanie przy rodzaju otworów	Otwór przelotowy
kierunek skrawania	lewe i prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frez do gwintów

Akcesoria

Śruby mocujące	219927
Śruby mocujące	219928