



Wykrętaki do śrub „Hi Trac“, Typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082864 6
GTIN	4012929451609
Klasa artykułu	04D

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Ø wiercenia wstępnego: 12 mm

do śrub/sworzni: M20 – M24

pasują do: stal hartowana

Pasuje do króćców (złączek): 3/8 cal

Opis techniczny

Ø wiercenia wstępnego	12 mm
do śrub/sworzni	M20 – M24
Pasuje do króćców (złączek)	3/8 cal
typ	6
pasują do	stal hartowana

