

**Oprawki narzędziowe, kształt C1, osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319107 16
GTIN	4067263224440
Klasa artykułu	32V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

h_5	20 mm
b_2	24 mm
h_6	22 mm
b_1	43 mm
h_2	17 mm
Szerokość chwytu b_3	13 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 16

Ø chwytu dD ₁	16 mm
l ₁	44 mm
h ₁	12 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI